

# follow

フォロー

MD-2600(標準タイプ)・MD-2630(ワイドタイプ)

## Basic function



コイルスプリング  
リクライニング  
+背チルトメカ

ロックメカ



スライドメカ



オートリターン



解体・分別  
構造





リサイクル  
原料使用





ワンタッチ  
マット交換

## Dimension (単位:mm)



MD-2600(R) 収納式アームレスト (オプション) 仕様





MD-2630(W) 収納式アームレスト (オプション) 仕様



MD-2600(R) フルアジャスタブル (可動) アームレスト (オプション) 仕様



MD-2630(W) フルアジャスタブル (可動) アームレスト (オプション) 仕様



## Colors メッシュカラー



ブラック



レッド



## 通気性抜群のメッシュ素材 難炎加工

MD-2600シリーズには、スタイリッシュで機能的なメッシュ素材を採用しています。体を包み込むようなフィット感と熱分散機能で通気性抜群。メッシュ素材には、難炎加工を施してあります。

## Options



フルオート  
リターンガス上下



収納式  
アームレスト



エイチビー  
(hB)ベース

エイチビー (hB) ベースは、これまでの固定式バーラーチェアでは不可能だった脱着を可能にしました。車いすを利用されている方もプレイ台を選んでお楽しみいただけるように配慮しています。

特許登録済

## Armrest (Options)

### 収納式アームレスト (オプション)

プレイ中の疲労から開放  
収納出来るアームレスト



長時間のプレイは、腕や肩、腰などに疲労がたまりやすくなります。アームレストを使えば上半身を安定させると同時に最適な位置に腕を固定することができますので、疲労軽減と快適なプレイをサポートします。

### フルアジャスタブル(可動)アームレスト (オプション)



高さ調節 (6段階) 前後調節 (オートスライド) 角度調節 (無段階)

フルアジャスタブルアームレストは体型や好みに合わせて高さ・向き・角度がきめ細かく調節でき、疲労を軽減しながら快適なプレイをサポートします。

## 3年間品質保証

※消耗部品は除きます。また、メーカー指定以外の改造及び仕様のご使用につきましては保証対象外となります。

セールスサービス  
ネットワーク



バーラーチェアのプロフェッショナル

M-net®

## ISO 9001 認証工場設計・生産をしています。

1997年より認証取得をした国際品質保証規格ISO 9001認証企業となる他、JIS (日本工業規格)、ANSI/BIFMA (アメリカスタンダード)、DIN (ドイツ連邦規格) など世界基準を取り入れ量産品から受注製品まで一貫した生産体制を保持しています。

## 限りある資源をたいせつに。人に、地球にやさしい印刷。

植物油インキとは、石油資源の枯渇による代替バイオ燃料の需要拡大と食糧確保の調和を考え、大豆油に限定せず、非食用も含めた各種植物油 (大豆油、亜麻油、桐油、パーム油、ヤシ油、米ぬか油など) に拡大し、さらに廃食用油等をリサイクルした再生油も使用した次世代のインキを使用しています。印刷は、CTP (フィルムレス) 製版および水無し印刷により、アルカリ性現像液やイソプロピルアルコールを含む湿し水などが不要な方式を採用しています。尚、本カタログは、ISO 9002・ISO 14001認証工場印刷されています。



※すべての製品は、不正競争防止法によって保護されています。無断で複製及び類似品を製造又は販売した場合、損害賠償の対象となる場合があります。※製品仕様内容は品質改良のため予告なく変更することがあります。印刷物のため、実際の色とは多少異なる場合があります。

お問い合わせは

## エムネット関東株式会社 本社

〒210-0014  
神奈川県川崎市川崎区貝塚1-4-13 コスモ川崎501  
tel.044-221-0315 fax.044-221-0316

## エムネット関東株式会社 盛岡営業所

〒020-0838  
岩手県盛岡市津志田中央2-3-33 ニューウィングズ21 203  
tel.019-681-9308 fax.019-681-9309

バーラーチェアのプロフェッショナル



あなたのカラダと心の動きに、  
柔軟に反応し、心地よく  
フォローします。

# follow

フォロー

MD-2600(標準タイプ)・MD-2630(ワイドタイプ)

# follow

フォロー  
MD-2600 (標準タイプ)・MD-2630 (ワイドタイプ)



01

メッシュ素材

カラーはレッドとブラックの2色でいずれも難炎加工を施しています。体を包み込むような柔らかなフィット感と通気性抜群の素材により、背中に溜まる不快な熱を大気中に分散。疲労軽減に貢献します。

02

大きな背シート

ハイバックの背シートは、肩付近まで快適にサポートします。柔軟に動く背チルトメカ採用により、不快な反発感がなく身体の形状に馴染むような自然なフィット感が得られます。



04

座マット形状

座マットは、立体形状が大きく進化し効率よく体圧分散が出来るようなウレタン形状となっています。快適な座り心地を実現。



MD-2600 (標準タイプ)



MD-2630 (ワイドタイプ)

## 夢中にさせる椅子

フォロー・チェア  
Follow Chair

パーラーは、気持ち良く遊ぶ空間。  
ストレスを感じず、夢中になれる環境を提供するのが私たちの使命です。  
「フォロー・チェア」(追従する椅子)。  
それがMD-2600シリーズの方向性。  
どこまでも気持ちよく、どこまでも快適に。  
心地よいホールの環境をフォローしながらお客様を優しくサポートします。

背チルトメカは、背部の中央付近を回転軸に背もたれが傾斜します。この時背もたれ上部(肩付近)は後傾しますが、下部(腰付近)は腰を支えるように押し出でて理想的なS字カーブの姿勢をつくり出します。

06

背チルトメカ



背チルトメカ



コイルスプリングリクライニングメカ

07

通路を広く確保



ロッキングストロークを短くしてもダブルの傾斜機構ですので腰部を安定させながら背伸びの姿勢がとれます。最大に倒しても必要以上に通路側へはみ出さない為広く快適な通路幅を確保することができます。

08

考え抜かれた  
実用性能

ロッキングの強さも強、中、弱の3種類からお選びいただけます。(※ご注文の際にご指定下さい。)また、座面と背もたれの隙間にパチンコ玉が入り込んでも自然に落下するように2つの穴が用意されています。他にも車いす利用客も自由に台が選べるようにと開発された脱着できるパーラーチェアシステム、エイチビーベース等がオプションで用意されています。



玉落下穴  
ロッキングの強さ調節ダイヤル

車いす利用客も自由に台が選べる

Your Choice  
hB ベース



エイチビー (hB) ベースは、これまでの固定式パーラーチェアでは不可能だった脱着を可能にしました。車いすを利用されている方もプレイ台を選んでお楽しみいただけるように配慮しています。

特許登録済

05

ダブルの傾斜

ロッキングメカは、信頼性の高いコイルスプリングリクライニングメカを採用。さらに背チルトメカが背中形状に合わせて自然に傾斜するダブルの傾斜機構が快適なロッキングを実現します。

09

簡単に脱着できる  
プレートホルダー



ホールからのインフォメーションや各種イベントプレートの差し込みなどホール内で開催される様々なイベントに柔軟に対応できるように配慮したプレートホルダー。(オプション)



03

薄型背シート